


Cubiertas de plástico para conectores D-Sub

molex

Las cubiertas de plástico para conectores D-Sub, disponibles con orientaciones de salida de cable recta o en ángulo junto con las opciones recubiertas (metalizadas) y no magnéticas, proporcionan protección del conector, alivio de tensión y enrutamiento de cables organizado

Características y ventajas



Cumple con RoHS por exención

Cumple la normativa de la Unión Europea en lo relativo a materiales prohibidos y peligrosos para el medio ambiente

Versión recta y de ángulo recto disponibles

Las opciones de salida de dos cables ofrecen flexibilidad de diseño



Cubiertas de plástico con conectores D-Sub y conjuntos de cables



Los accesorios disponibles incluyen:

Casquillos de goma

Tornillos de mariposa moleteados con y sin tapas de plástico

Ofrece las características necesarias para aplicaciones específicas



Casquillos de goma

Aplicaciones

Aeroespacio comercial

Cabinas de avión

Medicina

RM

Monitorización de pacientes

Ciencia

Equipos de prueba y medición

Telecomunicaciones / Redes de datos

Sistema montado en bastidores de 19 pulgadas

Equipo de cabecera

Defensa

Seguridad

Vigilancia

Automatización industrial

Espaciado de conector denso

Cables largos



Versión recubierta metalizada también disponible

El recubrimiento de níquel proporciona aislamiento



Aplicaciones de automatización industrial



Tornillo de mariposa moleteado



Tornillo de mariposa moleteado con tapa de plástico

Cubiertas de plástico para conectores D-Sub

molex

Especificaciones

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Expediente UL N.º: E197631
Diseño en: Milímetros

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Par (máx.): 40 Ncm

EMBALAJE

Todos los componentes están empaquetados juntos con precinto en una bolsa transparente (la carcasa está encajada, los tornillos de bloqueo, la placa de reducción de salida de cable y los resortes de sujeción están premontados).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material

Versiones estándar: PC-ABS, Resistente al fuego

Versiones recubiertas: PC-ABS, Resistente al fuego con recubrimiento de níquel sobre cobre

Recubrimiento de color

Versiones estándar: Negro

Versiones recubiertas: Níquel

Temperatura de funcionamiento

Versiones estándar: -35 to +120 °C

Versiones recubiertas: -35 to +95 °C

Información para pedidos

N.º pieza	N.º de ingeniería	Tamaño de la carcasa	Metalizada	Tamaño	Orientación
173111-0029	FKC1E	1	N	Regular	En ángulo
173111-0030	FKC2E	2			
173111-0031	FKC3E	3			
173111-0032	FKC4E	4			
173111-0033	FKC5E	5			
173111-0405	FKC1-K201E	1		Grande	
173111-0406	FKC2-K201E	2			
173111-0024	FKC1GE	1		Regular	Recto
173111-0025	FKC2GE	2			
173111-0026	FKC3GE	3			
173111-0027	FKC4GE	4			
173111-0028	FKC5GE	5			

N.º pieza	N.º de ingeniería	Tamaño de la carcasa	Metalizada	Orientación
172704-0109	FKC1AE	1	S	En ángulo
172704-0113	FKC2AE	2		
172704-0117	FKC3AE	3		
172704-0177	FKC4AE	4		
172704-0179	FKC5AE	5		
172704-0112	FKC1GAE	1		Recto
172704-0116	FKC2GAE	2		
172704-0120	FKC3GAE	3		
172704-0178	FKC4GAE	4		
172704-0180	FKC5GAE	5		

www.fctgroup.com

Molex es una marca registrada de Molex, LLC en los Estados Unidos de América y puede estar registrada en otros países; las otras marcas de este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.